



Sealux Unterwassertechnik OHG
 Porschestra. 4 D-87437 Kempten
 Tel.: 0831 - 79427 Fax: 0831 - 71865
 eMail: Info@sealux.de Internet: <http://www.sealux.de>

Stand: 12.10.2015

Wählen Sie hier den passenden SEALUX - Port für Ihre Sigma Objektive:

Objektiv	SEALUX-Port	Zoomlimit	Objektiv zahnrad
AF 8-16mm F4,5-5,6 DC HSM	DOM 200 + ZR64	kein	M
AF 10-20mm F4-5,6 EX DC HSM	DOM120/94 + NL1-77 DOM 200 + ZR28	kein	S
AF 12-24mm F4.5-5.6 DC-HSM	DOM 200 + ZR64	kein	Anfrage
AF 15-30mm F3,5-4,5 EX DG Asph.	DOM 200+ ZR84	kein	S
AF 17-35mm F2,8-4 EX Asph. / HSM	DOM 200 +ZR28 + NL3-82 o. NL4-82	kein	S
AF 17-50mm F2,8 DC EX OS HSM	DOM 200 + ZR45 DOM 120/86 + ZR28 Planport PN94	Kein Kein 17 - 35	M M M
AF 17-70mm F2,8-4 DC OS HSM	DOM 200 + ZR45	kein	M
AF 18-50mm F3.5-5.6 DC	PN78 DOM120/94 + NL1-58		L L
AF 18-50mm F2,8 EX DC Macro HSM	PN94		L
AF 18-125mm F3,5-5,6 DC	PN102	18-60mm	L
AF 18-200mm F3,5-6,3 DC Asph. IF	PN102	18-70mm	L
AF 20-40mm F2,8 EX DG Asph.	DOM 200 +ZR64		
AF 24-60mm F2.8 EX DG	PN102		L
AF 24-70mm F2,8 EX DG HSM	DOM 200 + ZR45 + NL4-82 PN94	Kein 28-70mm	M
AF 28-70mm F2,8 EX Asph. DF	PN136		
AF 28-80mm F3,5-5,6 Mini Zoom Macro Asph. HF	PN94		
AF 28-80mm F3,5-5,6 Mini Zoom Macro II	PN94		
AF 28-105mm F2,8-4 Asph.	PN102		
AF 28-105mm F3,8-5,6 UC-III Asph. IF	PN102		
AF 28-135mm F3,8-5,6 Asph. IF Macro	PN109		
AF 4,5mm F2,8 EX DC Circular Fisheye HSM	DOM 200 ohne Sonnenblende		
AF 8mm F4 EX DG Circular Fisheye	DOM 200 ohne Sonnenblende		
AF 10mm F2,8 EX DC HSM Diagonal Fisheye	DOM 200 + ZR28		
AF 14mm F2,8 EX Asph. / HSM	DOM 200 + ZR28		
AF 15mm F2,8 EX DG Diagonal Fisheye	DOM 200		
AF 20mm F1,8 EX DG Asph. RF	DOM120/94 DOM 200 + ZR28		
AF 24mm F1,8 EX DG Asph. Macro	PN94		
AF 28mm F1,8 EX DG Asph. Macro	PN94		
AF 30mm F1,4 EX DC HSM	PN65		
AF 50mm F2,8 EX Macro	PN102		
AF 50mm F2,8 EX DG Macro	PN102		
AF 70mm F2,8 DG Macro	PN149		
AF 105mm F2,8 EX Macro	PN136		
AF 105mm F2,8 EX DG Macro	PN136		
AF 105mm F2,8 DG Macro HSM	PS124, PN136		
AF 150mm F2,8 EX DG APO HSM IF Macro	PN136		
AF 180mm F3,5 APO Macro EX IF / HSM	PN149		